

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 3×D, Tyyppi: 36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232245 36
GTIN	4045197658401
Tuoteluokka	22G

**Kuvaus****Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Sisäjähdytys.

**Suoraurainen.****Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 120,7 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren pituus L<sub>s</sub>: 70 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX20

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Ø-alue D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	120,7 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	70 mm
Terien lkm Z	2
Malli	3×D

Varsi	ISO 9766
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX20	232990 TX20
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600