



PNEU 1205 ANER-GL, PR1510, Tyyppi: GG



Tilaustiedot

Tilausnumero	222818 GG
GTIN	4960664671175
Tuoteluokka	25A

Kuvaus

Huomautus:

Ohjelaastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Syöttö f_z / hammas: 0,06 – 0,25 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	GG
Syöttö f_z / hammas	0,06 – 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNEU 1205 ANER-GL
Laji	PR1510
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		