

## Mitutoyo

### Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,005 mm, Mittausalue: 50mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	434622 50
GTIN	4946368840666
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

Suurikokoinen digitaalinäyttö ja lisäksi analogianäyttö. Soveltuu verkkokäytön ansiosta pitkäkestoiseen mittaukseen. Mittauskärki, jossa kovametallikuula, kierre M2,5 × 0,45.

##### Etu:

- **Kaksisuuntainen Digimatic S1 -liitäntä.**
- **Punainen/vihreä LCD-taustavalo visuaalista GO/±NG-toleranssin arviointia varten.**
- **Analoginen pylväsnäyttö.**
- **MAX/MIN-ALUE (poikkeama-arvo) 500 skannauksen/s taajuudella.**
- **Ulkoinen virransyöttö AC-verkkolaitteella.**
- **Erittäin tarkka, näyttötarkkuus 0,5 µm.**

##### Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien, Ø 2,5 mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

##### Toimituksen sisältö:

Sisältää virtajohdon nro 497661, AC-verkkolaitteen DC 6 V / 2 A (CEE-versio Saksa) ja nostovivun.

##### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497081, erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

#### Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	≤ 2,3 N
Kotelon Ø	59 mm
Mittausalue	50,8 mm
IP-suojaluokka	IP 30
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	5,9 V
virheraja	0,004 mm
Syvyys	49,1 mm
Pituus	247,8 mm
Nimellisvirta	2 A
Kiinnitysvarren pituus	19,5 mm
Lukema valittavissa	0,005 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Numerokorkeus	11 mm
Taustavalaistu näyttö	kyllä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Mittakello

## Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 50 mm

023000 50

DAkkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm

023010 100

## Tarvikkeet

ADAPTER

---

497661 ADAPTER