

Mitutoyo

Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä., Piirtokorkeus: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	445136 600
GTIN	4946368859255
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

ABSOLUUTTINEN mitta-asteikko, ei uutta vertailupisteen asetusta uudelleenkytkemisen jälkeen ja rajoittamaton liikenopeus. Suuri ja kevytliikkeinen käsipyörä. Piirtokärki kovametallia ja Digimatic-tiedonsiirto. Suuri LCD-näyttö (numeroiden korkeus 12 mm) helpottaa virheetöntä lukemista.

Toimituksen sisältö:

Sis pariston nro 081560 koko 357, 1 piirtokärki kovametallia nro 443510, koko 300.

Erikoistarvike:

Pidin nro 445180. Tiedonsiirtokaapeli nro 497080.

Tekninen kuvaus

Pariston kestoikä noin	20000 h
virheraja	0,05 mm
Mittauspylvään poikkipinta	35×12 mm
Lukema	0,01 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Piirtokorkeus	600 mm
Jalustan mitat - leveys	120 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Jalustan mitat - pituus	180 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Standardi	Tehdasnormi
Numerokorkeus	12 mm
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-rajapinta
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	E1
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 1000 mm	024630 1000
DAkkS-kalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 1000 mm	024640 1000

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 300 mm	443510 300