

Mitutoyo

**Digitaalinen absoluuttinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm,
Mittausalue: 50mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	434461 50
GTIN	4946368850320
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen vakiomittakello. Luotettava ja helppokäyttöinen.

- **Kaksisuuntainen tiedonsiirto mahdollista, esimerkiksi parametrintiin tietokoneen kautta (Digimatic S1 -liitäntä).**
- **ABSOLUTE-järjestelmän kanssa. Alkuasetus asetetaan kerran, ja se pysyy absoluuttisena nollapisteinä seuraavaan paristonvaihtoon asti.**
- **Yksinkertainen laskenta ja huippuarvojen tunnistaminen on mahdollista.**
- **Varustettu varoitustoiminnolla kalibrointisuunnitelmaa varten.**
- **GO/±NG-arviointi suoritetaan asettamalla ylempi ja alempi toleranssi.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497081, erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
----------------	-------------------

Rungon paksuus	44,2 mm
Valinnainen lukema	0,0005 mm
Paristotyyppi	Nappiparisto
Mittausalue	0 - 50 mm
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	≤ 2,3 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Kotelon Ø	59 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Numerokorkeus	11 mm
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 50 mm	023000 50
DAkKS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100