

Mitutoyo

**Digitaalinen absoluuttinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm,
Mittausalue: 12,5mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	434461 12,5
GTIN	4946368850030
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen vakiomittakello. Luotettava ja helppokäyttöinen.

- **Kaksisuuntainen tiedonsiirto mahdollista, esimerkiksi parametrintiin tietokoneen kautta (Digimatic S1 -liitäntä).**
- **ABSOLUTE-järjestelmän kanssa. Alkuasetto asetetaan kerran, ja se pysyy absoluuttisena nollapisteinä seuraavaan paristonvaihtoon asti.**
- **Yksinkertainen laskenta ja huippuarvojen tunnistaminen on mahdollista.**
- **Varustettu varoitustoiminnolla kalibrointisuunnitelmaa varten.**
- **GO/±NG-arviointi suoritetaan asettamalla ylempi ja alempi toleranssi.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497081, erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
-------------	----

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Valinnainen lukema	0,0005 mm
Mittausalue	0 - 12,5 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausvoima	≤ 1,5 N
Rungon paksuus	38,1 mm
Paristotyyppi	Nappiparisto
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kotelon Ø	59 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,003 mm
Standardi	Tehdasnormi
Numerokorkeus	11 mm
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5