



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 5×D, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	232260 12
GTIN	4045197592552
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 12 - 12,5 mm

Hyötypituus L₁: 60,3 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX7

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	60,3 mm
Kiristysruuvit	232990 TX7
Ø-alue D _c	12 - 12,5 mm
Morsekartio MK koko	2
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX7	232990 TX7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX7	674248 TX7