



Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 18



Tilaustiedot

Tilausnumero	232255 18
GTIN	4045197592514
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja v_c -arvoja 10 %:lla.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 18 - 24 mm

Hyötypituus L_1 : 269,9 mm

varren Ø D_s : 25 mm

Varren pituus L_s : 56 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX9

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	269,9 mm
varren Ø D_s	25 mm
Ø-alue D_c	18 - 24 mm
Kiristysruuvit	232990 TX9
Varren pituus L_s	56 mm
Terien lkm Z	2
Malli	8×D
Varsi	ISO 9766

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX9	674248 TX9
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9