



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 8xD, Tyyppi: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero	232265 36
GTIN	4045197592651
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti. **Suoraaurainen.**

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530.**

Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja v_c -arvoja 10 %:lla.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	349,3 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Ø-alue D_c	36 - 47 mm
Morsekartio MK koko	4
Terien lkm Z	2
Malli	8xD
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Torx-ruuvisarja10 osaa Käyttö TX20	232990 TX20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600