



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M3



Tilaustiedot

Tilausnumero	130250 M3
GTIN	4067263829690
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**
Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kierteen syvyys	6 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Alkureiän \varnothing	2,5 mm
Standardi	DIN 352
Kierteen koko	M3
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen \varnothing	3 mm
Varren nelikulmio \square	2,7 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Etuviiste	A
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

