



## Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, G: G1/8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	130660 G1/8
GTIN	4067263036203
Tuoteluokka	12G

### Kuvaus

#### Malli:

2-osainen sarja, koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.

#### Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

### Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	7 mm
Alkureiän $\varnothing$	8,8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Kierteen $\varnothing$	9,73 mm
Kierteen syvyys	29,19 mm
Varren nelikulmio $\square$	5,5 mm
Lastuava aine	HSS
Kierrettä/ tuma	28
Kierteennousu	0,907 mm
Kierteen koko	G1/8
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G

Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5157
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		