



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 5X0,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	130500 5X0,5
GTIN	4067263829706
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 2181
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Kierteen syvyys	10 mm
Kierteen Ø	5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteennousu	0,5 mm
Alkureiän Ø	4,5 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M5×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton

Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		