



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M16



Tilaustiedot

Tilausnumero	130250 M16
GTIN	4067263021988
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 352
Kokonaispituus L	80 mm
Kierteen koko	M16
Alkureiän Ø	14 mm
Varren nelikulmio □	9 mm

Lastuava aine	HSS
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen syvyys	32 mm
Kierteennousu	2 mm
Kierteen \varnothing	16 mm
Kierretyyppi	M
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Etuviiste	A
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		

Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin