



## Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	130250 M20
GTIN	4067263036302
Tuoteluokka	12G

### Kuvaus

#### Malli:

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

### Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M 20
Alkureiän Ø	17,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kierteen Ø	20 mm
Kokonaispituus L	95 mm
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 352
Kierteennousu	2,5 mm
Varren nelikulmio □	12 mm

Kierteen syvyys	40 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Etuviiste	A
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretapit
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

