



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M4



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130250 M4 |
| GTIN | 4067263021919 |
| Tuoteluokka | 12G |

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Standardi | DIN 352 |
| Alkureiän Ø | 3,3 mm |
| Varren nelikulmio □ | 3,4 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Kierteen syvyys | 8 mm |
| varren Ø D _s | 4,5 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Kierteen koko | M4 |
| Kokonaispituus L | 45 mm |
| Kierteennousu | 0,7 mm |
| Kierteen Ø | 4 mm |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | D |
| Etuviiste | C |
| Etuviiste | A |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalan tyyppi | Käsikierretapit |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretapit |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | | |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| Uni | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |

