



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	130250 M6
GTIN	4067263021933
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**
Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 352
Kokonaispituus L	50 mm
Kierteen Ø	6 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteennousu	1 mm
varren Ø D _s	6 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	M
Alkureiän Ø	5 mm
Kierteen syvyys	12 mm
Kierteen koko	M6

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Etuviiste	A
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

