



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 10X1



Tilaustiedot

Tilausnumero	130500 10X1
GTIN	4067263036340
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	MF
Alkureiän Ø	9 mm
Kierteen syvyys	20 mm
Kierteen koko	M10×1
Standardi	DIN 2181
varren Ø D _s	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen Ø	10 mm
Kierteennousu	1 mm
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton

Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		