



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 12X1,25



Tilaustiedot

Tilausnumero	130500 12X1,25
GTIN	4067263036364
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Standardi	DIN 2181
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Alkureiän \varnothing	10,8 mm
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen \varnothing	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteennousu	1,25 mm
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	70 mm
Kierteen koko	M12×1,25

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		