



## Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 14X1,5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	130500 14X1,5
GTIN	4067263036388
Tuoteluokka	12G

### Kuvaus

#### Malli:

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**  
Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

### Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	MF
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	28 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen koko	M14×1,5
Standardi	DIN 2181
Varren nelikulmio □	9 mm
Alkureiän Ø	12,5 mm
Kierteen Ø	14 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Kokonaispituus L	70 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		