



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 16X1,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	130500 16X1,5
GTIN	4067263036395
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Kierteen Ø	16 mm
Kierretyyppi	MF
Alkureiän Ø	14,5 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Kokonaispituus L	70 mm
varren Ø D _s	12 mm
Lastuava aine	HSS
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen syvyys	32 mm
Kierteen koko	M16×1,5
Standardi	DIN 2181

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		