



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 18X1,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	130500 18X1,5
GTIN	4067263036401
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**
Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 2181
Lastuava aine	HSS
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierretyyppi	MF
Kierteen Ø	18 mm
varren Ø D _s	14 mm
Alkureiän Ø	16,5 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteen koko	M18×1,5
Kierteen syvyys	36 mm
Kierteennousu	1,5 mm

Kokonaispituus L	80 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

