



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 6X0,75



Tilaustiedot

Tilausnumero	130500 6X0,75
GTIN	4067263036319
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mm

Varren nelikulmio \square : 4,9 mm

Alkureiän \varnothing : 5,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen koko	M6x0,75
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen \varnothing	6 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Kierteen syvyys	12 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm

Standardi	DIN 2181
Alkureiän Ø	5,2 mm
Kierretyyppi	MF
Kokonaispituus L	56 mm
Lastuava aine	HSS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		

Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin