



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 8X1



Tilaustiedot

Tilausnumero	130500 8X1
GTIN	4067263036333
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mm

Varren nelikulmio \square : 4,9 mm

Alkureiän \varnothing : 7 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän \varnothing	7 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Kierteen \varnothing	8 mm
Kierteen syvyys	16 mm
Kierteennousu	1 mm

Kierretyyppi	MF
Standardi	DIN 2181
Kokonaispituus L	63 mm
Kierteen koko	M8×1
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		

Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin