



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, G: G3/8



Tilaustiedot

Tilausnumero	130660 G3/8
GTIN	4067263036449
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

2-osainen sarja, koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	70 mm
Kierteen koko	G3/8
Varren nelikulmio □	9 mm
Lastuava aine	HSS
Alkureiän Ø	15,25 mm
Kierrettä/ tuuma	19
Kierteennousu	1,337 mm
Kierteen Ø	16,66 mm
Kierteen syvyys	49,98 mm
varren Ø D _s	12 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G

Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5157
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		