



Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm



Tilastiedot

Tilausnumero	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XD..
Ulkoneman pituus L_1	32 mm
Terän Ø D_c	20 mm
Kääntöterän ruuvi	229915 (T7; 0,8 Nm)
Ø D_3	9 mm
Varren Ø D_5 h6	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	204 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,9 mm
Kääntöterienkoko	06
Terien lkm Z	3
Sisjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	29 mm

Porrastuskulma α_{\max}	1,4 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	8,2 mm
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229915
----------------	--------