



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 5×D, Tyyppi: 13



Tilaustiedot

Tilausnumero	232260 13
GTIN	4045197592569
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 13 - 17,5 mm

Hyötypituus L₁: 63,5 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX8

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	63,5 mm
Kiristysruuvit	232990 TX8
Ø-alue D _c	13 - 17,5 mm
Morsekartio MK koko	2
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3