



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 8xD, Tyyppi: 48



Tilaustiedot

Tilausnumero	232265 48
GTIN	4045197592668
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti. **Suoraaurainen.**

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530.**

Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja v_c -arvoja 10 %:lla.

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX20
Ø-alue D_c	48 - 65 mm
Hyötypituus L_1	422,3 mm
Morsekartio MK koko	5
Terien lkm Z	2
Malli	8xD
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX20	232990 TX20
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600