

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232255 25
GTIN	4045197592521
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja v_c-arvoja 10 %:lla.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 25 - 35 mm

Hyötypituus L₁: 288,9 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren pituus L_s: 60 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX15

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	32 mm
Ø-alue D _c	25 - 35 mm
Hyötypituus L ₁	288,9 mm
Kiristysruuvit	232990 TX15
Varren pituus L _s	60 mm
Terien lkm Z	2
Malli	8×D
Varsi	ISO 9766

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659957 1600