

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:
12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260920 12/11
GTIN	4067263623120
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	16 mm
Kokonaispituus L	120 mm
ISO-koodi pidin	A12X STFCR/L11
Ulkonema L_1	60 mm
varren Ø D_s	12 mm
Keskisiirto L_3	9 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
Sarja	Master Mute
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Terän koko	11 mm
kiinnittämätön leveys S	72 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin