

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:
16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	20 mm
Ulkonema L_1	80 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Keskisiirto L_3	11 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	150 mm
ISO-koodi pidin	A16X STFCL/L11
Sarja	Master Mute
varren Ø D_s	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
Asetuskulma κ	90 astetta
kiinnittämätön leveys S	96 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN