

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko:  
16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	80 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
Sarja	Master Mute
ISO-koodi pidin	A16X STFCL/L11
kiinnittämätön leveys S	96 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin