



Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste HPC VEG, Sisältö: 5l



Tilaustiedot

Tilausnumero	084242 5
GTIN	2050002070226
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Hyvän pitkäaikaiskestävyyden ja hyvän sieni- ja bakteeriresistenssin ansiosta huoltotarve alenee merkittävästi käyttöaikana. **Erittäin tehokkaan kylmävoiteluainetiivisteen HPC VEG** haihtumishäviö (sumunmuodostus) on erittäin alhainen sen erityisen koostumuksen ansiosta. Veteen sekoitettuna **erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste HPC VEG** tuottaa hienojakoisen emulsion, jolla on korkea stabiilius, erittäin hyvä korroosionsuoja ja erittäin alhainen vaahtoamistaipumus. Emulsiot ovat erityisen resistenttejä mikro-organismeja vastaan ja mahdollistavat siten pitkän käyttöiän vähäisellä huollolla.

- **Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste HPC VEG**
- **Pesu- ja kostutusvaikutuksen optimaalinen suhde**
- **Puhtaat työstökoneet, korkea paineenkesto, alhainen haihtumishäviö**
- **Erittäin ihoystävällinen**
- **Ihanteellinen lianpoistokyky, mikä vähentää mikro-organismien esiintymistä**
- **Kohtalaiset puhdistus- ja hoitovaatimukset**
- **Käyttöemulsion tehokas suodatettavuus**

Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluaine vaativaan käyttöön.

Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.

Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste HPC VEG on boorihapoton, veteen sekoittuva kylmävoiteluaine, joka on erittäin pitkäkestoinen ja jolla on erinomainen huuhteluteho ja vähäinen vaahdonmuodostus. **Ei vaarallisia aineita!** (Ei sisällä booria eikä amiinia.) Puhtaat koneet ja kirkkaat suojukset = **erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste HPC VEG** takaa työpaikan puhtauden. Vähäisen vaahtoamistaijumuksen ansiosta **erittäin tehokasta kylmävoiteluainetiivistettä HPC VEG** voidaan käyttää sekä pehmeällä että kovalla vedellä. Soveltuu teräksen, runsasseosteisten terästen (titaani) ja ei-rautametallien hiontaan ja yleiseen työstöön. **Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiivistettä HPC VEG** voidaan käyttää myös sisäisesti jäähdytettävien työkalujen ja korkeiden pumppupaineiden kanssa. **Säilyvyys 12 kuukautta.**

Etu:

Tiivisteet ovat **ruosteelta suojaavia**, maalipintaa säästäviä, **terveydelle vaarattomia**, **bakteerisuojattuja** sekä ihoystävällisiä.

Käyttö:

Soveltuu sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ) ja korkeapaineelle.

Käyttötiedot:

- **Terästen ja ei-rautametallien hionta: 5–7 %**
- **Terästen ja ei-rautametallien lastuaminen: 5–15 %**

Tekninen kuvaus

Muoto	nestemäinen
Malli	Kanisteri
Säilytyslämpötila	5 - 40 °C
pH-arvo	8,7
Sisältö	5 l
Kinemaattinen viskositeetti	55 mm ² /s
Tuotetyyppi	Jäähdytysvoiteluaine
Refraktometrin arvo	1,8