

HOLEX**Viilto- ja kuumansuojakäsinepari, Käsineen koko: 10****Tilastiedot**

Tilausnumero	094617 10
GTIN	4067263353249
Tuoteluokka	02H

Kuvaus**Malli:**

HOLEX-viilto- ja lämpösuojakäsine, jossa on erityiset PVC-nystyrät. **Kosketuslämpösuoja jopa 100 °C** (korkeintaan 15 sekuntia). Erikoislangasta valmistettu käsine mahdollistaa hyvän sormituntuman ja sen viiltosuojaluokka on C.

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
EN 388	134XC
EN 407	X1XXXX
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Rungon materiaali	Erikoislanka

Pinnoitus	PVC
Väri	keltainen/musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	10G
Viiltosuojaluokka	C
Standardi	EN 407
Tuotetyppi	Kuumasuojakäsineet