



## Viilto- ja kuumansuojakäsinepari, Käsineen koko: 12



### Tilastiedot

Tilausnumero	094617 12
GTIN	4067263353263
Tuoteluokka	02H

### Kuvaus

**Malli:**

HOLEX-viilto- ja lämpösuojakäsine, jossa on erityiset PVC-nystyrät. **Kosketuslämpösuoja jopa 100 °C** (korkeintaan 15 sekuntia). Erikoislangasta valmistettu käsine mahdollistaa hyvän sormituntuman ja sen viiltosuojaluokka on C.

**Standardi:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	12
EN 388	134XC
EN 407	X1XXXX
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Rungon materiaali	Erikoislanka

Pinnoitus	PVC
Väri	keltainen/musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	10G
Viiltosuojaluokka	C
Standardi	EN 407
Tuotetyppi	Kuumasuojakäsineet