

**HOLEX****Viilto- ja kuumansuojakäsinepari, Käsineen koko: 7****Tilastiedot**

Tilausnumero	094617 7
GTIN	4067263353218
Tuoteluokka	02H

**Kuvaus****Malli:**

HOLEX-viilto- ja lämpösuojakäsine, jossa on erityiset PVC-nystyrät. **Kosketuslämpösuoja jopa 100 °C** (korkeintaan 15 sekuntia). Erikoislangasta valmistettu käsine mahdollistaa hyvän sormituntuman ja sen viiltosuojaluokka on C.

**Standardi:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	7
EN 388	134XC
EN 407	X1XXXX
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Rungon materiaali	Erikoislanka

Pinnoitus	PVC
Väri	keltainen/musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	10G
Viiltosuojaluokka	C
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Kuumasuojakäsineet