



Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/4mm



Tilastiedot

Tilausnumero	221900 25/4
GTIN	2050002058477
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	40 mm
Kokonaispituus L_{ges}	210 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Sopiva kääntöterä	XD..
Varren Ø D_s h6	25 mm
Kääntöterän ruuvi	229916 (T7; 0,8 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,9 mm
Kääntöterienkoko	06
Ø D_3	14 mm
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	39 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,87 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	13,2 mm
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229916
----------------	--------