

**"Hold fast"-kuppimagneetti, AlNiCo, Ø: 44mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085968 44
GTIN	5012095492214
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus**Malli:**

Magneetin nostamiseen työkappaleen päältä irrotusruvilla. 2 kiinnityskierrettä M 8 pitimien kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Paino	0,6 kg
Kiinnityskierteiden lukumäärä	2
Magneettipään kiinnityskierre	M8 mm
Nimellispitovoima	200 N
Magneettirungon korkeus	44,5 mm
Ø	44 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Kuppimagneetti

