

Garant**Digitaalinen kaarimikrometri HCT IP67 ja Bluetooth, Mittausalue: 0-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421575 0-25
GTIN	4067263036654
Tuoteluokka	41B

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen kaarimikrometri IP67 HCT, Bluetooth 5.0 ja **12 mm:n numerot** suurikontrastisella näytöllä. Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Automaattisen sammutuksen ansiosta akun käyttöaika on erittäin pitkä. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Kovametallista valmistetut ja viistetyt mittauspinnat. Ulkoneva räikkä, jossa pikakäyttö. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa pisteissä. Yhteensopiva valinnaisen Hoffmann Group Connected Tools (HCT) -mobiilisovelluksen kanssa. (saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin) ja HCT Windows -sovelluksen kanssa (saatavissa Windows-laitteisiin). Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2032.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
LCD-näytön merkkikorkeus	12 mm

Karan Ø	6,5 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Karan rakenne	Karkaistu ja hiottu
Sarja	HCT
Lukema	0,0005 tuuma
Paristotyyppi	Nappiparisto
Kierteen nousu	1 mm
virheraja	2 µm
Mittausalue	0 - 25 mm
Kalibrointi	B1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema	0,001 mm
Mittauspinnan rakenne	Kovametalli
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Radiokäyttö	HCT Windows-sovellus
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Suhteellisen/absoluuttisen mittaustavan vaihto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032

081560 CR2032