



LED-valonheitin himmennystoiminnolla CONNECT, Tyyppi: NOVA-10



Tilaustiedot

Tilausnumero	081234 NOVA-10
GTIN	5708997006733
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Scangrip CONNECT -työvalaisimet perustuvat CAS-järjestelmään, ja ne ovat yhteensopivia kaikkien johtavien sähkötyökalujen valmistajien 18 V:n akkujen kanssa.

Erittäin tehokas akkukäyttöinen LED-valonheitin himmennystoiminnolla. Ruiskuvalettu alumiinirunko on erittäin vankka ja

kestää voimakkaita iskuja ja tärinää. Käytettäväksi CAS 12 V:n ja 18 V:n akkujen

kanssa, johtavien sähkötyökaluvalmistajien 18 V:n akkujen kanssa tai suoraan SCANGRIP®-liitännän kautta

Virtalähde.

- **BLUETOOTH-valonohjaus mahdollistaa enintään neljän valaisimen sytyttämisen ja sammuttamisen ja valaisutehon mukauttamisen viidellä portaalla kuhunkin tehtävään sopivaksi.**
- **Irrotettava diffuusori.**
- **Integroitu kantokahva ja uusi jalusta joustavaan suuntaamiseen sekä asennus suoraan SCANGRIP®-jalustaan tai magneettipidikkeisiin.**

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Valaisimet toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat akut, laturit ja verkkolaitteet kaapelikäyttöön löytyvät nroilla 073870 - 073890 ja 081249.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
akun jännite	12 V
akun jännite	18 V
Kokonaiskorkeus	290 mm
Kokonaispituus	305 mm
Valovirta	1000 - 10000 lm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Kokonaisleveys	125 mm
Tuotetyyppi	Lamppu