



LED-tasovalaisin 360° himmennystoiminnolla CONNECT, Tyyppi: AREA-10



Tilaustiedot

Tilausnumero	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Scangrip CONNECT -työvalaisimet perustuvat CAS-järjestelmään, ja ne ovat yhteensopivia kaikkien johtavien sähkötyökalujen valmistajien 18 V:n akkujen kanssa.

Erittäin tehokas akkukäyttöinen LED-pintavalaisin häikäsemättömällä, homogeenisella valaisulla. Valaisimien luja, iskunkestävä muovirunko on täydellinen kaikkiin työskentely-ympäristöihin. Asennus SCANGRIP®-jalustaan mahdollista. CAS 18 V:n akuille, johtavien sähkötyökaluvalmistajien 18 V:n akuille tai liitettynä suoraan SCANGRIP®-virtalähteeseen.

- **Säteilykulmaksi voidaan valita 360° tai 180°.**
- **Himmennettävissä viidelle valaistusteholle.**
- **BLUETOOTH-valonohjaus mahdollistaa enintään neljän valaisimen sytyttämisen ja sammuttamisen ja valaisutehon mukauttamisen viidellä portaalla kuhunkin tehtävään sopivaksi.**

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Valaisimet toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat akut, laturit ja verkkolaitteet kaapelikäyttöön löytyvät nroilla 073870 - 073890 ja 081249.

Tekninen kuvaus

Kokonaisleveys	200 mm
IP-suojaluokka	IP 65
Kokonaispituus	212 mm
Kokonaiskorkeus	395 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
akun jännite	12 V
akun jännite	18 V
Valovirta	1000 - 10000 lm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tuotetyyppi	Tasovalaisin