

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 8/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	5 mm
Terän koko	6 mm
ISO-koodi pidin	A08H SCLCR/L06
Kiinnityspituus L ₂	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	10 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Pään pituus L ₁	20 mm
varren Ø D _s	8 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin

