

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	9 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Pään pituus L ₁	36 mm
ISO-koodi pidin	A20R SCLCR/L09
varren Ø D _s	20 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	22 mm
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin

