

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	7 mm
ISO-koodi pidin	A12L SCLCR/L06
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	14 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L ₁	24,3 mm
varren Ø D _s	12 mm
Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

