

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269984 25/09
GTIN	4067263786863
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Pään pituus L ₁	43 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	27 mm
Terän koko	9 mm
Keskisiirto L ₃	13,5 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
ISO-koodi pidin	A25R SCLCR/L09
varren Ø D _s	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

