

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 8/06mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 269985 8/06 |
| GTIN | 4067263786887 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| varren Ø D _s | 8 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 5 mm |
| Pään pituus L ₁ | 20 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 10 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 7 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 |
| Terän koko | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. |
| ISO-koodi pidin | A08H SCLCR/L06 |
| Käyttötapa | Vasen |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 3×D |
| SisäJÄÄHDYTYS | kyllä |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi | SisäSORVAUSPIDIN |

