

Yale

Kolmipiste-konealusta, kestää raskaita kuormia, tyyppi LX, vetoaisa ohjattava, Kantavuus: 12t



Tilaustiedot

Tilausnumero	086009 12
GTIN	4025092163798
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Kolmiosainen kuormitusta kestävä konealusta keskiraskaiden kuormien siirtoon. Mukana vetoaisa ja takakonealusta. Molemmat rakenteeltaan yhdenmukaiset takakonealustat kytkeytään toisiinsa säädettävillä yhdystangoilla. Koko kuormauskapasiteetti jakautuu etu- ja takakonealustan välille tasan.

Toimituksen sisältö:

Kolme konealustaosaa, kaksi yhdystankoa, vetoaisa.

Tekninen kuvaus

Pyörien lukumäärä edessä	8
Paino	80 kg
Pyörän leveys	90 mm
Etukuormapinnan korkeus	115 mm
Säätöalue takana min.– maks.	500 - 1400 mm
Pyörien lukumäärä takana	8
Takakuormapinnan korkeus	115 mm
Kantavuus	12 t

Pyörän Ø	85 mm
Takakuormapinnan leveys	250 mm
Etukuormapinnan pituus	400 mm
Takakuormapinnan pituus	300 mm
Valmistajamerkintä	LX-12
Etukuormapinnan leveys	220 mm
Tuotetyyppi	Raskaskonealusta