

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A10K SDUCR/L07
Keskisiirto L ₃	7 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Pään pituus L ₁	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Terän koko	7 mm
varren Ø D _s	10 mm
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

