

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269987 12/07
GTIN	4067263787020
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A12L SDUCR/L07
Kokonaispituus L	140 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L ₁	25 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Keskisiirto L ₃	8 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15 mm
varren Ø D _s	12 mm
Terän koko	7 mm
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

