

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269987 20/11
GTIN	4067263787051
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
ISO-koodi pidin	A20R SDUCR/L11
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Terän koko	11 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

