

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269987 25/11
GTIN	4067263787068
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	31 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Keskisiirto L ₃	16 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Pään pituus L ₁	40 mm
ISO-koodi pidin	A25R SDUCR/L11
varren Ø D _s	25 mm
Terän koko	11 mm
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

